

HDC HP 550 SHOCKPROTEC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av höghållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Skruvanslutning, Installationsstorlek: 550
Art.nr.	1120140000
Typ	HDC HP 550 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901470
Förp.	1 items

HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Längd	39.3 mm	Bygglängd (tum)	1.5472 inch
Diameter	17.4 mm	Nettovikt	8 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Installationsstorlek	550
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Isolationsmotstånd	1010 Ω	Isoleringsmaterial	Polyamid med Glasiber
Nedsmutningsgrad	PD 2 (PD 3)	Grundläggande material	PA 66 GF 30, Rostfritt stål
Serie	HighPower	Halogenfri	false
BG	550		

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Utförande insats	HighPower 550 A
Färgkod	svart	Grundläggande material	PA 66 GF 30, Rostfritt stål
Serie	HighPower		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 550 SHOCKPROTEC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**