

## CC 85/54 MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
  - Universell infästning
  - Hållare (skruvbar eller med buntband)
  - Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
  - eller självhäftande skyltar
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ClipCard, Apparatmärkning, 54 x 85 mm, Hållare Logimark-H, vit
Art.nr.	<a href="#">1138400000</a>
Typ	CC 85/54 MC NE WS
GTIN (EAN)	40322489 19703
Förp.	10 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	0.8 mm	Byggdjup (tum)	0.0315 inch
Höjd	54 mm	Bygghöjd (tum)	2.126 inch
Bredd	85 mm	Byggbredd (tum)	3.3464 inch
Nettovikt	4.26 g		

### Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.040 kg CO2 eq.

### Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	9	
Utförande	jackbar	
Bredd	85 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyamid 66	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad	
anpassad skrivare	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>	
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Device markers	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	
Applikation/Tillverkare	Hållare Logimark-H	

### Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## CC 85/54 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Tillbehör



## Allmänna beställningsdata

Typ	CC-H 85/54 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1631640001</a>	ClipCard, Tillbehör, 90 x 58 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190465254	
Förp.	20 ST	
Typ	CC-H 85/54 GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1631640002</a>	ClipCard, Tillbehör, 90 x 58 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190465261	
Förp.	20 ST	
Typ	CC-H 85/54 BG	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1631640003</a>	ClipCard, Tillbehör, 90 x 58 mm, mörkbeige
GTIN (EAN)	4008190465292	
Förp.	20 ST	
Typ	CC-HO 85/54 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1603290000</a>	ClipCard, Tillbehör, 90 x 58 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190188306	
Förp.	20 ST	