

Bildliknande



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Insats
Art.nr.	1170060000
Typ	SAI-M23-BE-9
GTIN (EAN)	4032248962112
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-12-31T00:00:00+01:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E344862

Mått och vikter

Nettovikt	5 g
-----------	-----

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon


Antal poler	9	Kodering	ingen
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Kapslingsmaterial	Termoplastisk polyamid PA 6, PBT
Nominell spänning	200 V	Stickcykler	> 1000
Nedsmutningsgrad	3	Märkström	2 mm kontakt= 20 A, 1 mm kontakt= 8 A
Kontakttyp	Hona	Kodningsmöjligheter för M23 signalingångar	H-kodad, N-kodad, S- kodad, X-kodad, Y-kodad

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Ritningar

Stiftkonfiguration




Profilritning



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19		
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3	
Contact-ø	mm		2	2	1	2	1	1	1	1.5



SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

2 mm




M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Utförande
Art.nr.	1170260000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962099	
Förp.	50 ST	

1 mm



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Utförande
Art.nr.	1995860000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248926152	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Utförande
Art.nr.	1170180000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962075	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Utförande
Art.nr.	1170210000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962174	
Förp.	50 ST	

SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

...för M23



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställjonsledningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Utförande
Art.nr.	1203960000	Pressverktyg för signalkontakter, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118000764	
Förp.	1 ST	

Standardkapsling



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-GS-11/17	Utförande
Art.nr.	1299390000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4050118097191	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-M23-GS-7/12	Utförande
Art.nr.	1995840000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248926121	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-M23-GSW-S-7/12	Utförande
Art.nr.	1169920000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248961986	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-M23-KS-7/12	Utförande
Art.nr.	1169900000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248961948	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIL-M23-KSW-7/12	Utförande
Art.nr.	1169930000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248961993	
Förp.	1 ST	

SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	SAIE-M23-S-EM	Utförande
Art.nr.	1169970000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Chassie kontakt, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248961979	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-HW	Utförande
Art.nr.	1169990000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Chassie kontakt, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248962051	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-RM	Utförande
Art.nr.	1169950000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Chassie kontakt, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248961092	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-VW	Utförande
Art.nr.	1169940000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Chassie kontakt, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248962013	
Förp.	1 ST	