

Bildliknande

M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Art.nr.	1170090000
Typ	SAI-M23-BE-16
GTIN (EAN)	4032248962228
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E344862

Mått och vikter

Nettovikt	4.4 g
-----------	-------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent


Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	16	Kodering	ingen
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Kapslingsmaterial	Termoplastisk polyamid PA 6, PBT
Nominell spänning	160 V	Stickcykler	> 1000
Nedsmutningsgrad	3	Märkström	1 mm kontakt= 8 A
Kontakttyp	Hona	Kodningsmöjligheter för M23 signalingångar	H-kodad, N-kodad, S-kodad, X-kodad, Y-kodad, Z-kodad


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Stiftkonfiguration



Profilritning



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø	mm	2	2	1	2	1	1	1	1.5



SAI-M23-BE-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

1 mm



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Utförande
Art.nr.	1995860000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Utförande
Art.nr.	1170180000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Utförande
Art.nr.	1170210000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174	
Förp.	50 ST	

...för M23



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Utförande
Art.nr.	1203960000	Pressverktyg för signalkontakter, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118000764	
Förp.	1 ST	

Standardkapsling



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-GS-11/17	Utförande
Art.nr.	1299390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118097191	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-M23-GS-7/12	Utförande
Art.nr.	1995840000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248926121	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-M23-GSW-S-7/12	Utförande
Art.nr.	1169920000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961986	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-M23-KS-7/12	Utförande
Art.nr.	1169900000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961948	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-M23-KSW-7/12	Utförande
Art.nr.	1169930000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961993	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-EM	Utförande
Art.nr.	1169970000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961979	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-HW	Utförande
Art.nr.	1169990000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962051	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-RM	Utförande
Art.nr.	1169950000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961092	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-VW	Utförande
Art.nr.	1169940000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962013	
Förp.	1 ST	