

**Bildliknande**

M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Insats
Art.nr.	<a href="#">1170130000</a>
Typ	SAI-M23-BE-19
GTIN (EAN)	4032248962082
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-12-31T00:00:00+01:00

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E344862

## Mått och vikter

Nettovikt	4 g
-----------	-----

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent


## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	19	Kodering	ingen
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Kapslingsmaterial	Termoplastisk polyamid PA 6, PBT
Nominell spänning	100 V	Stickcykler	> 1000
Nedsmutningsgrad	3	Märkström	1 mm kontakt= 8 A, 1,5 mm kontakt= 10 A
Kontakttyp	Hona	Kodningsmöjligheter för M23 signalingångar	H-kodad, N-kodad, S- kodad, X-kodad, Y-kodad


## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

**Stiftkonfiguration**




**Profilritning**



**Technical data**

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø	mm	2	2	1	2	1	1	1	1,5



## SAI-M23-BE-19

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## 1 mm



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1995860000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248926152	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170180000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962075	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170210000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962174	
Förp.	50 ST	

## 1.5 mm



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KBC-1.5-14-56	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170230000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962129	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170240000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962150	
Förp.	50 ST	

## SAI-M23-BE-19

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ...för M23



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställondsledningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1203960000</a>	Pressverktyg för signalkontakter, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118000764	
Förp.	1 ST	

## Standardkapsling



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-GS-11/17	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1299390000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4050118097191	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-M23-GS-7/12	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1995840000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248926121	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-M23-GSW-S-7/12	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1169920000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248961986	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-M23-KS-7/12	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1169900000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248961948	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIL-M23-KSW-7/12	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1169930000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248961993	
Förp.	1 ST	

## SAI-M23-BE-19

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	SAIE-M23-S-EM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1169970000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Chassie kontakt, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248961979	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-HW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1169990000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Chassie kontakt, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248962051	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-RM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1169950000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Chassie kontakt, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248961092	
Förp.	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-VW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1169940000</a>	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Chassie kontakt, Tom kapsling
GTIN (EAN)	4032248962013	
Förp.	1 ST	