

## SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått.

Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

## Allmänna beställningsdata

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| Art.nr.    | <a href="#">1170420000</a>                       |
| Typ        | SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0                            |
| GTIN (EAN) | 4032248962334                                    |
| Förp.      | 50 items   |

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E344862                      |

**Mått och vikter**

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Längd     | 23.6 mm | Bygglängd (tum) | 0.9291 inch |
| Nettovikt | 0.92 g  |                 |             |

**Miljööverensstämmelse för produkt**

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146 |

**Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg**

|  |   |                         |                      |
|--|---|-------------------------|----------------------|
| Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg | Crimpverktyg  | 1                       |                      |
|  | Lokatorläge   | 8                       |                      |
|  | Crimpkontakt  | Krimp-hylskontakt, 2 mm |                      |
|  | Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup> | Ledararea               | 2.50 mm <sup>2</sup> |
|  |   | Crimpdorn justering     | 1.47                 |
|  | Ledararea   | 4.00 mm <sup>2</sup>    |                      |
|  | Crimpdorn justering                                 | 1.6                     |                      |


**Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon**

|                     |                   |                     |                      |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Kontaktyta          | förgylld          | Anslutningstyp      | Crimpanslutning      |
| Isolationsmotstånd  | > 1010 Ω          | Kontaktmaterial     | Koppar-zink-legering |
| Ledardiameter, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Stickcykler         | > 1000            | Kontakttyp          | Hona                 |

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

**Ritning**



## SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### ...för M23



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SAI M23 CRIMPING TOOL 1    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1203840000</a> | Pressverktyg för signal- och effektkontakter, 4-Indent-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4032248986934              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | SAI M23 CRIMPING TOOL 2    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1203960000</a> | Pressverktyg för signalkontakter, 4-Indent-Crimp             |
| GTIN (EAN) | 4050118000764              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |