

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Pressverktyg för signal- och effektkontakter, 4-Indent-Crimp
Art.nr.	1203840000
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	230 mm	Bygglängd (tum)	9.0551 inch
Nettovikt	1146 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	svarvade kontakter	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 26		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	4 mm ²	Ändhysarea, min.	0.25 mm ²
Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

1 mm



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Utförande
Art.nr.	1995830000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248925698	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Utförande
Art.nr.	1170390000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962105	
Förp.	50 ST	

2 mm



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Utförande
Art.nr.	1995820000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248925681	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Utförande
Art.nr.	1170420000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962334	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Utförande
Art.nr.	1170400000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962365	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Utförande
Art.nr.	1170410000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962525	
Förp.	50 ST	