

HTX-IE-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg
Art.nr.	1208870000
Typ	HTX-IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990269
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	220 mm	Byggbredd (tum)	8.6614 inch
Nettovikt	645 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--------------	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	För optiska polymerfibrer med 1 mm tjocklek
------------	---

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	<p>HTX-IE-POF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endast ett verktyg behövs till hela bearbetningsproceduren för SC-RJ-kontakttonen • För bearbetning av 1 mm tjocka optiska polymerfibrer speciellt för PROFINET- och Ethernet/IP-SC-RJ-kontaktton • För avisolering av Duplex optiska polymerfibrer • Kontakttonen pressas och de optiska polymerfibrerna kapas i ett enda steg • De kapade ytorna behöver inte poleras ytterligare • Locator för exakt positionering av SC-RJ-kontaktton • Ergonomiskt utformade handtag • Hög repeterbarhet • Testad för mer än 15 000 cykler <p>IP67-anslutningen kräver bara tre steg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Avisolera den optiska polymerfibrerkabeln 2) Crimpring och kapning 3) Pressa dragavlastningen
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



- för fintrådiga och massiva ledare med specialiseringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTI-STRIPAX IE-POF	Utförande
Art.nr.	1208880000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4032248990276	
Förp.	1 ST	

Saxar



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum.

Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCISSORS KEVLAR	Utförande
Art.nr.	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Förp.	1 ST	