

**SET PZ 6 ROTO L RC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimp-Set

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 6 Roto L, Crimp-område, min: 0.5, färgkod: Weidmueller
Art.nr.	<a href="#">1470940000</a>
Typ	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Nettovikt	1592.8 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Sortiment

Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0.5 mm <sup>2</sup>
Förpackning	Plastbox	Pressverktyg	PZ 6 Roto L
färgkod	Weidmueller	Antal AEH	4250 pcs.

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

## SET PZ 6 ROTO L RC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Crimping tools



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
  - Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

### Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 6 ROTO L	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1444050000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapetspressning
Förp.	1 ST	

### löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0690700000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0462900000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190033248	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0463000000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190024697	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0463100000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190065089	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019160000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190028732	
Förp.	500 ST	

## SET PZ 6 ROTO L RC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Multipackpåse



- I multipack
- Weidmüllers färgkod
- Annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18 GR SV	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9026010000</a>	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190117382	
Förp.	250 ST	

### Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0533500000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190183905	
Förp.	100 ST	

### Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

### Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER PSC4-01	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028860000</a>	Verktyg, Sortimentlåda
GTIN (EAN)	4032248304608	
Förp.	1 ST	

**SET PZ 6 ROTO L RC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Insatser**

- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

**Allmänna beställningsdata**

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028460000</a>	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310029	
Förp.	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028450000</a>	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310012	
Förp.	1 ST	