

Produktillustration

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | P-serie, Sektionsplatta, grå, 2 mm, märkning 1-8, vågrätt |
| Art.nr. | 1230080000 |
| Typ | TW PRV8 1-8 |
| GTIN (EAN) | 4050118013740 |
| Förp. | 10 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 59.7 mm | Byggdjup (tum) | 2.3504 inch |
| Höjd | 120 mm | Bygghöjd (tum) | 4.7244 inch |
| Bredd | 2 mm | Byggbredd (tum) | 0.0787 inch |
| Nettovikt | 9.67 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -50 °C...80 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 125 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0.067 kg CO2 eq. | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-----|---------|-----|
| Grundläggande material | PC | Färgkod | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|---|
| Utförande | märkning 1-8, vågrätt | Antal våningar | 8 |
|-----------|-----------------------|----------------|---|

Ytterligare tekniska data

| | |
|---------|----|
| rastbar | Ja |
|---------|----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |

