

TPSDHA KTB 100X25 S2 2R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Typskyltshållare

För väl synlig placering av nödvändiga och extra typskyltar finns hållare i olika utföranden.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 25 mm, Bredd: 141 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
Art.nr.	1257640000
Typ	TPSDHA KTB 100X25 S2 2R
GTIN (EAN)	4050118070354
Förp.	1 items

TPSDHA KTB 100X25 S2 2R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	16.5 mm	Byggdjup (tum)	0.6496 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0.9842 inch
Bredd	141 mm	Byggbredd (tum)	5.5512 inch
Nettovikt	30 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1 mm	Yta	Mirror polished
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304)		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Yta	Mirror polished
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304)	Anmärkning: Skyddsklass	Fastsättningen kan utföras i alla positioner på locket, även inom kapslingens tätningsområde men man måste se till att tätningen i locket inte skadas. För att säkerställa en 100%-ig täthet måste montaget utföras med fastsättningsmaterialet 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Fastsättningen av typskylten sker individuellt på typskyltshållaren. Vi rekommenderar att man använder fastsättningsmaterialet 1285200000 SD FIXING SET för monteringen.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		