


**KTB MOPL 4538 S2N H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Montageplattor

Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 403 mm, Bredd: 321 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">1257700000</a>   |
| Typ        | KTB MOPL 4538 S2N H  |
| GTIN (EAN) | 4050118049411  |
| Förp.      | 1 items  |

**KTB MOPL 4538 S2N H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Technical data**
**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

|           |        |                 |              |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup      | 1.5 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0591 inch  |
| Höjd      | 403 mm | Bygghöjd (tum)  | 15.8661 inch |
| Bredd     | 321 mm | Byggbredd (tum) | 12.6378 inch |
| Nettovikt | 1518 g |                 |              |

**Temperaturer**

Drifttemperatur

**Miljööverensstämmelse för produkt**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

**Allmän information tillbehör**

|                        |                             |     |            |
|------------------------|-----------------------------|-----|------------|
| Materialtjocklek       | 1.5 mm                      | Yta | obehandlad |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4301 (304) |     |            |

**Allmänna uppgifter**

|                        |                             |     |            |
|------------------------|-----------------------------|-----|------------|
| Materialtjocklek       | 1.5 mm                      | Yta | obehandlad |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4301 (304) |     |            |

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

## KTB MOPL 4538 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Montageplattor



Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | förzinkad och passiverad, Silver  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

### Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundläggande material: |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              | Stål   |
| Förp.      | 50 ST                      |  |

## KTB MOPL 4538 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

### Djup 7,5 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB4538 HOR    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">8000006724</a> | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 321 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118652925              | Stål, förzinkad, förkromad   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB4538 VER    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">8000006713</a> | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 403 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118652864              | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad                           |
| Förp.      | 20 ST                      |  |