

**KTB RNHD XX3815V S4E R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

**Regnhuvar**

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 53.4 mm, Bredd: 387 mm, Djup: 160.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
Art.nr.	<a href="#">1314190000</a>
Typ	KTB RNHD XX3815V S4E R
GTIN (EAN)	4050118117264
Förp.	1 items

## KTB RNHD XX3815V S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	160.5 mm	Byggdjup (tum)	6.3189 inch
Höjd	53.4 mm	Bygghöjd (tum)	2.1024 inch
Bredd	387 mm	Byggbredd (tum)	15.2362 inch
Nettovikt	2000 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur
-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information tillbehör

Yta	elektroplerad	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
-----	---------------	------------------------	-------------------------------

## Allmänna uppgifter

Yta	elektroplerad	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
-----	---------------	------------------------	-------------------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		