

**KTB RNHD XX6115 S4E R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 53.4 mm, Bredd: 615 mm, Djup: 160.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektroplaterad, Silver
Art.nr.	<a href="#">1314320000</a>
Typ	KTB RNHD XX6115 S4E R
GTIN (EAN)	4050118117530
Förp.	1 items

**KTB RNHD XX6115 S4E R**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Tekniska data**
**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Djup	160.5 mm	Byggdjup (tum)	6.3189 inch
Höjd	53.4 mm	Bygghöjd (tum)	2.1024 inch
Bredd	615 mm	Byggbredd (tum)	24.2126 inch
Nettovikt	3900 g		

**Temperaturer**

Drifttemperatur

**Miljööverensstämmelse för produkt**

 RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Allmän information tillbehör**

Yta	elektroplerad	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
-----	---------------	------------------------	-------------------------------

**Allmänna uppgifter**

Yta	elektroplerad	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
-----	---------------	------------------------	-------------------------------

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		