

SCREWTY-SW13-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar. Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Således kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Förskruvningsverktyg
Art.nr.	1389190000
Typ	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
Förp.	1 items
Förpackning	Kartong

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	226.26 g
-----------	----------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Skruvverktyg

inchtdragningsmoment, max.	1.7 Nm	inchtdragningsmoment, min.	0.5 Nm
----------------------------	--------	----------------------------	--------

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Ingår i leveransen: <ul style="list-style-type: none">• Batteridrivna momentskruvdragare 0,5-1,7 Nm + inställningshjälp• Utbytbar kniv AF13
--------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Screwty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar. Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktidon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktidon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktidon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCREWTY SW9	Utförande
Art.nr.	1254630000	Utbytbar kniv för kabelförskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4050118054194	
Förp.	1 ST	
Typ	SCREWTY SW10	Utförande
Art.nr.	1254640000	Utbytbar kniv för kabelförskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4050118048599	
Förp.	1 ST	
Typ	SCREWTY SW12	Utförande
Art.nr.	2598970000	Utbytbar kniv för kabelförskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4050118781151	
Förp.	1 ST	
Typ	SCREWTY SW13	Utförande
Art.nr.	1254650000	Utbytbar kniv för kabelförskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4050118051834	
Förp.	1 ST	
Typ	SCREWTY SW15	Utförande
Art.nr.	1290830000	Utbytbar kniv för kabelförskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4050118084320	
Förp.	1 ST	
Typ	SCREWTY SW17	Utförande
Art.nr.	1254660000	Utbytbar kniv för kabelförskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4050118051841	
Förp.	1 ST	
Typ	SCREWTY SW18	Utförande
Art.nr.	1254670000	Utbytbar kniv för kabelförskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4050118051858	
Förp.	1 ST	
Typ	SCREWTY SW19	Utförande
Art.nr.	1254680000	Utbytbar kniv för kabelförskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4050118048827	
Förp.	1 ST	