

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 2000 mm, Djup: 3 mm, Koppar
Art.nr.	1397000000
Typ	SSCH 10X3X2000 CU VERZ.
GTIN (EAN)	4008190161170
Förp.	20 M

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	2000 mm	Bygghöjd (tum)	78.74 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	415.08 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Yta	förtennad
---------------------	---------------	-----	-----------

Märkdata

Märkström	140 A
-----------	-------

Materialdata

Grundläggande material	Koppar	Yta	förtennad
Färgkod	Silver		

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		


SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Anslutningar för samlingskena



Weidmueller erbjuder tappterminaler för olika typer av bussstångsystem. Beroende på applikationen kan man här skilja mellan isolerade och icke-isolerade avtappningsterminaler.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZB 4	Utförande
Art.nr.	0316500000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Förp.	50 ST	
Typ	ZBE 6	Utförande
Art.nr.	0459500000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Utförande
Art.nr.	1261300000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190180201	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 35/M6X16	Utförande
Art.nr.	0266500000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Förp.	20 ST	
Typ	ZB 16 ZKSC	Utförande
Art.nr.	0316600000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4G BL	Utförande
Art.nr.	0322180000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4G GN/GE	Utförande
Art.nr.	0322160000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4G SW	Utförande
Art.nr.	0322110000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4K BL	Utförande
Art.nr.	0475380000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4K GE/GN	Utförande
Art.nr.	0475360000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Förp.	50 ST	

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ZB 4K GG HENSEL	Utförande
Art.nr.	1824560000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4K SW	Utförande
Art.nr.	0475310000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Förp.	50 ST	
Typ	ZBE 6K BL	Utförande
Art.nr.	0525980000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Förp.	50 ST	
Typ	ZBE 6K GE/GN	Utförande
Art.nr.	0525960000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Förp.	50 ST	
Typ	ZBE 6K SW	Utförande
Art.nr.	0525910000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 16K BL	Utförande
Art.nr.	0502880000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 16K GE/GN	Utförande
Art.nr.	0502860000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 16K SW	Utförande
Art.nr.	0502810000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 35K BL M6X16	Utförande
Art.nr.	0502680000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Förp.	20 ST	
Typ	ZB 35K GE/GN M6X16	Utförande
Art.nr.	0502660000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Förp.	20 ST	
Typ	ZB 35K SW M6X16	Utförande
Art.nr.	0502610000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Förp.	20 ST	

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Skydd mot kontakt



Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplingskåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Typ	BB-CV AITB 3X10 BL	Utförande
Art.nr.	2918930000	Täckhuv (plint), Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
Förp.	10 ST	
Typ	BB-CV AITB 3X10 OR	Utförande
Art.nr.	2911380000	Täckhuv (plint), Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
Förp.	10 ST	

Anslutningar för samlingskena



Weidmueller erbjuder tappterminaler för olika typer av busstångsystem. Beroende på applikationen kan man här skilja mellan isolerade och icke-isolerade avtappningsterminaler.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZF 4 S	Utförande
Art.nr.	1814680000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4032248302949	
Förp.	50 ST	
Typ	ZF 4 S BL	Utförande
Art.nr.	1814660000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4032248302956	
Förp.	50 ST	
Typ	ZF 4 S GN	Utförande
Art.nr.	1814670000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4032248302963	
Förp.	50 ST	