


**ESO 5 P DIN A4 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Plintmärkningar, Insats märkning, 40 x 16.5 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">1670370000</a>
Typ	ESO 5 P DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190430696
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-01-31T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	<a href="#">ELS 16/40 MM WS</a>

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	16.5 mm	Byggbredd (tum)	0.6496 inch
Nettovikt	13.5 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	9
Orientering av texten	horisontell och vertikal
Antal per ark	60
Bredd	16.5 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit
Grundläggande material	Polyester, PVC fri
Skrivna tecken	utan
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform Etikettark
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = Insert markers
Temperaturområde för användning	-40...80 °C

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



**WKM för inläggsskylt**

Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats. Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

**Allmänna beställningsdata**

Typ	WKM 18/43	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1610700000</a>	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Ledar-
GTIN (EAN)	4008190204488	och kabelmärknings, transparent
Förp.	50 ST	