

HDC-CM-3BCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Modulerna i systemet ConCept ger universell flexibilitet. Beroende på applikation kan du välja vad du behöver ur ett stort antal moduler. Modulerna skiljer sig åt vad det gäller de elektriska parametrarna och ledaranslutningstekniken. Antalet moduler, som hela tiden blir större, bildar basen för många kombinationsmöjligheter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontaktdon, HDC - Kontakt, ConCept Modul
Art.nr.	1682090000
Typ	HDC-CM-3BCM
GTIN (EAN)	4008190473839
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	34 mm	Bygglängd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	9.68 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

ConCept pneumatikmoduler

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
--------------------------------	-----	---------	-------

Allmänna data

Antal poler	3	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Genomgångsmotstånd (6)	5,00 mΩ	Färgkod	svart
Isolationsmotstånd	1011 Ω	Typ	Hylsa
Överspänningskategori	III	Nedsmuttningsgrad	3
Serie	ConCept Modul	Märkspänning (DIN EN 61984)	630 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	40 A
Halogenfri	false	Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja

Mått

Längd sockel	34 mm	Höjd hylsa	11.4 mm
--------------	-------	------------	---------

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE	Crimpanslutning
-------------------	-----------------

Utförande

Ledardiameter, AWG, max	AWG 7	Genomgångsmotstånd (6)	5,00 mΩ
Ledardiameter, max.	10 mm ²	Ledardiameter, min.	1.5 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-CM-3BCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Moduldemonteringsverktyg**

Weidmüller erbjuder ett stort antal crimpverktyg, kontaktlossningsverktyg och LWL-bearbetningsverktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-DW-M0D	Utförande
Art.nr.	1688200000	Verktyg övriga, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4008190857189	
Förp.	1 ST	