

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjädering.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör
Art.nr.	1463720000
Typ	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
Förp.	1 items

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Längd	63.5 mm	Bygglängd (tum)	2.5 inch
Nettovikt	94.44 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	20 mm	Kabeldiameter utsidan min.	11 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP68
Temperaturområde för användning max.	130 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Halogener	halogenfri	Normer	EN 45545-2:2013
Nyckelbredd	30 mm	Skyddsklass	IP68 - 15 bar
Kabelförskruvning	M 25, EMV	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	M 25	Gängningslängd	7.5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

HDC-montageverktyg



Weidmüllers professionella verktyg är resultatet av en intensiv utvecklingsprocess som särskilt har fokuserat på kraven på deras användning i praktiken. Vi erbjuder många användbara verktyg, t.ex. isolerade verktyg, pressverktyg och fiberoptiska verktyg som hjälper dig att arbeta säkert och exakt för optimerad installation av kontaktdon.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC FBS TOOL 13-50	Utförande
Art.nr.	8000015137	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118292947	
Förp.	1 ST	