

KLBUE 3-8 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning, Stål
Art.nr.	1692261001
Typ	KLBUE 3-8 SC
GTIN (EAN)	4032248032365
Förp.	10 items

KLBUE 3-8 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	26 mm	Byggdjup (tum)	1.0236 inch
Höjd	18.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.7283 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Montagemått bredd	13.5 mm	Nettovikt	10.79 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.066 kg CO2 eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	Montageplatta
---------------------	---------------	-------------------------	---------------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	18.5 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	8 mm
Kabeldiameter min.	3 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	8 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	3 mm ²		

Märkdata

Märkarea	8 mm ²
----------	-------------------

Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	Silver
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

Mått

Gängningslängd	5.65 mm	Delning i mm (P)	14.00 mm
----------------	---------	------------------	----------

Systemparametrar

Utförande	för skärmanslutning	Ändplatta krävs	Nej
Montageskena obestyckad	Montageplatta		

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	Skruv

Technical data

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Accessories**Montagehållare**

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	BTWZ KLBUE	Utförande
Art.nr.	1742630000	Verktyg, Montageverktyg
GTIN (EAN)	4008190980764	
Förp.	1 ST	