


**BS 35II KLBUE HOLDER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klämbygel, Montageset, Stål
Art.nr.	<a href="#">1723800000</a>
Typ	BS 35II KLBUE HOLDER
GTIN (EAN)	4008 1903 77038
Förp.	10 items

## BS 35II KLBUE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	36.5 mm	Byggdjup (tum)	1.437 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Diameter	3 mm	Nettovikt	38.5 g

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	TS 35
---------------------	---------------	-------------------------	-------

## Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	Silver
------------------------	------	---------	--------

## Mått

Diameter	3 mm	Utskjutande mått TS 35	26.5 mm
----------	------	------------------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	Klämbygel	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------	-----------	-------------------------	-------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Ja		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## BS 35II KLBUE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämnda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

## Allmänna beställningsdata

Typ	FM 4/TS35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0687900000</a>	Montagefot på montageskena, Silver, Stål, blankt, M 4, Bredd: 14 mm
GTIN (EAN)	4008190086459	
Förp.	40 ST	
Typ	WSH 1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1068700000</a>	Tillbehör, Skenhållare, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Förp.	10 ST	
Typ	WSH 5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1080100000</a>	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Förp.	10 ST	
Typ	WSH 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1080200000</a>	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Förp.	10 ST	
Typ	WSH 3/H/N	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1715970000</a>	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Förp.	10 ST	