


SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Symbol Pack är en fickförpackning med förtryckta elsymboler på perforerade ark. På plats-lösning för märkning av elanläggningar – mycket resistent mot alkylalkoholer och bensener.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 25 x 25 mm, gul
Art.nr.	1741090000
Typ	SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR
GTIN (EAN)	4008 190964313
Förp.	120 items

SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0.9842 inch
Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0.9842 inch
Nettovikt	0.25 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -45...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	beständig Acrylcopolymer		
Materialfärg enligt motståndskod	4		
Antal per ark	12		
Utförande	självhäftande		
Bredd	25 mm		
Temperaturområde för användning max.	80 °C		
Temperaturområde för användning min.	-45 °C		
Färgkod	gul		
Grundläggande material	Väv akrylbelagd		
Textsfärg	svart		
Skrivna tecken	blandade tecken		
Antal märkningar per förpackningsenhet	120		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark	
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10	
	Antal märkningar per kombination	12	
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 12 Device markers		
Temperaturområde för användning	-45...80 °C		
Impressum	Blixtpil i triangel		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		