


**SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Symbol Pack är en fickförpackning med förtryckta elsymboler på perforerade ark. På plats-lösning för märkning av elanläggningar – mycket resistent mot alkylalkoholer och bensener.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 75 x 75 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">1741110000</a>
Typ	SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR
GTIN (EAN)	4008190964337
Förp.	1 items

## SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	75 mm	Bygghöjd (tum)	2.9527 inch
Bredd	75 mm	Byggbredd (tum)	2.9527 inch
Nettovikt	10 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -45...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	beständig Acrylcopolymer		
Materialfärg enligt motståndskod	4		
Antal per ark	2		
Utförande	självhäftande		
Bredd	75 mm		
Temperaturområde för användning max.	80 °C		
Temperaturområde för användning min.	-45 °C		
Färgkod	gul		
Grundläggande material	Väv akrylbelagd		
Textsfärg	svart		
Skrivna tecken	blandade tecken		
Antal märkningar per förpackningsenhet	20		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark	
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10	
	Antal märkningar per kombination	2	
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 2 Device markers		
Temperaturområde för användning	-45...80 °C		
Impressum	Blixtpil i triangel		

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation Delivery unit: 10 sheets = 20 labels

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		