

**SFKO WM4 C RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Fotovoltaikkontakt WM4 C**

- en crimpkontakt för 4-mm<sup>2</sup>- och 6-mm<sup>2</sup>-ledningar
- TÜV-godkännande enligt den senaste normen IEC 62852
- Laster med en märkström på upp till 35 A möjliga

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Utförande  | Fotovoltaik, Stickkontakt, Hane |
| Art.nr.    | <a href="#">1530780000</a>      |
| Typ        | SFKO WM4 C RL                   |
| GTIN (EAN) | 4050118335484                   |
| Förp.      | 4500 items                      |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

1.98 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92

## SFKO WM4 C RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### ... för fotovoltaikstickkontakter



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | CTF PV WM4                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1222870000</a> | Fotovoltaik, Crimpverktyg för fotovoltaikkontakter, mekanisk, utan |
| GTIN (EAN) | 4050118006254              | utbytbara insatser   |
| Förp.      | 1 ST                       |  |

## Tillbehör



Dammskyddskåpan "Dustcap VSSO" skyddar Weidmüllers och typ 4-solenergikontakter mot damm och nedsmutsning.

"SafetyClip" skyddar Weidmüllers solenergikontakter mot oavsiktligt öppnande och kan endast frigöras med det särskilda verktyget Multi-Tool.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | VSSO WM4 C                 | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1254870000</a> | Fotovoltaik, Platt byggform |
| GTIN (EAN) | 4050118047479              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |

## Verktyg



- för fintrådiga och massiva ledare med specialiseringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeteringsnoggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

## SFKO WM4 C RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | MULTI-STRIPAX PV           | Utförande                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1190490000</a> | Fotovoltaik, Stickkontakt |
| GTIN (EAN) | 4032248973262              |                           |
| Förp.      | 1 ST                       |                           |

### WM4 C boxinstickskontakt



#### Fotovoltaikkontakt WM4 C

- en crimpkontakt för 4-mm<sup>2</sup>- och 6-mm<sup>2</sup>-ledningar
- TÜV-godkännande enligt den senaste normen IEC 62852
- Laster med en märkström på upp till 35 A möjliga

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | SFGH BOX WM4 C BT          | Utförande                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1530640000</a> | Fotovoltaik, Stickkontakt, male |
| GTIN (EAN) | 4050118335460              |                                 |
| Förp.      | 100 ST                     |                                 |

### WM4 Fältstickkontakt



#### Fotovoltaikkontakt WM4 C

- en crimpkontakt för 4-mm<sup>2</sup>- och 6-mm<sup>2</sup>-ledningar
- TÜV-godkännande enligt den senaste normen IEC 62852
- Laster med en märkström på upp till 35 A möjliga

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | SFGH WM4 C BT              | Utförande                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1530700000</a> | Fotovoltaik, Stickkontakt, male |
| GTIN (EAN) | 4050118335330              |                                 |
| Förp.      | 100 ST                     |                                 |