

POWERSTRIPPER AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avisoleringsautomat
Art.nr.	1534740000
Typ	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
Förp.	1 items

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tekniska data

www.weidmueller.com

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	230 mm	Byggdjup (tum)	9.0551 inch
Höjd	520 mm	Bygghöjd (tum)	20.4724 inch
Bredd	254 mm	Byggbredd (tum)	10 inch
Nettovikt	17000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Avisoleringsautomater

Drivning	Elektro-pneumatisk	Takttid	ca. 3 s
Avisoleringslängd	20 - 120 mm	Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar
elektroanslutning	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Max. avmantlingslängd	120 mm
Max. avmantlingsarea	11.90	Instickslängd	80 mm
Min. avmantlingslängd	25 mm	Min. avmantlingsarea	3.5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		




POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Tillbehör / reservdelar



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA VRM 0,55	Utförande
Art.nr.	2007320000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392685	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 0,78	Utförande
Art.nr.	2007330000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392692	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,13	Utförande
Art.nr.	2007340000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392814	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,65	Utförande
Art.nr.	2007350000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392746	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,09	Utförande
Art.nr.	1120920000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901869	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,53	Utförande
Art.nr.	2007360000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392562	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,01	Utförande
Art.nr.	2007370000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392555	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,49	Utförande
Art.nr.	2007380000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392753	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 4,37	Utförande
Art.nr.	2007390000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392807	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 6,20	Utförande
Art.nr.	1120910000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901920	
Förp.	1 ST	

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	4-FOLD BLADE PS AM 12	Utförande
Art.nr.	2819820000	Automater, Knivsats
GTIN (EAN)	4064675343363	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 0,55	Utförande
Art.nr.	2007320000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392685	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 0,78	Utförande
Art.nr.	2007330000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392692	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,13	Utförande
Art.nr.	2007340000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392814	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,65	Utförande
Art.nr.	2007350000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392746	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,09	Utförande
Art.nr.	1120920000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901869	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,53	Utförande
Art.nr.	2007360000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392562	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,01	Utförande
Art.nr.	2007370000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392555	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,49	Utförande
Art.nr.	2007380000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392753	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 4,37	Utförande
Art.nr.	2007390000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392807	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 6,20	Utförande
Art.nr.	1120910000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901920	
Förp.	1 ST	
Typ	4-FOLD BLADE PS AM 12	Utförande
Art.nr.	2819820000	Automater, Knivsats
GTIN (EAN)	4064675343363	
Förp.	1 ST	