

HDC-CM-2SPN2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Universell och flexibel - lösningen för många applikationer
ConCept är ett modulärt system, bestående av moduler
och ramar. Tillsammans bildar de en fullvärdig insats, som
utan problem kan integreras i en HDC-kapsling.

Genom det patenterade modulsystemet kan individuella
kontaktdonsvariationer kombineras.

Olika moduler för effekt-, signal- och dataöverföring kom-
pletteras med moduler för pneumatik och SC- och LC-
ledare.

Hanteringsfördelar uppnås med det robusta modulrams-
byggsättet i en del, som antingen kan fås i polykarbonat
eller i pressgjuten zink och den integrerade modullösgö-
ringshjälpen vid ett stort antal moduler.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, HDC - Kontakt, ConCept Modul
Art.nr.	1894770000
Typ	HDC-CM-2SPN2.5
GTIN (EAN)	4032248509249
Förp.	1 items

HDC-CM-2SPN2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	25.4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	11.4 mm	Byggbredd (tum)	0.4488 inch
Längd	34 mm	Bygglängd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	14 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24

ConCept pneumatikmoduler

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Antal ventiler	2	Material modulkropp	PA 6.6
Avspärrning	Nej	Provtryck	10 bar
Kopplingsväg	4 mm	Slangtyp	använd endast PTFE-slangar
Anslutningsarea (inre)	2.5 mm	Material tätning	NBR

Allmänna data

Antal poler	2	Anslutningstyp	Slanganslutning (pneumatik)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Isoleringsmaterial	PC glasfiberförstärkt (UL-listad och järnväg-kvalificerad)	Typ	Stift
Grundläggande material	Polyamid, glasfiberförstärkt	Serie	ConCept Modul
Halogenfri	false	Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja

Mått

Bredd	11.4 mm	Längd sockel	34 mm
Höjd stickkontakt	25.4 mm		

Utförande

Anslutningstyp	Slanganslutning (pneumatik)	Grundläggande material	Polyamid, glasfiberförstärkt
----------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------

HDC-CM-2SPN2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CM-2SPN2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Moduldemonteringsverktyg

Weidmüller erbjuder ett stort antal crimpverktyg, kontaktlossningsverktyg och LWL-bearbetningsverktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-DW-MOD	Utförande
Art.nr.	1688200000	Verktyg övriga, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4008190857189	
Förp.	1 ST	