


**ESO 8/20 DIN A4 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Avbildning liknande

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Plintmärkningar, Insats märkning, 20 x 7 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">1919900000</a>
Typ	ESO 8/20 DIN A4 GE
GTIN (EAN)	4032248556908
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2025-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	<a href="#">ELS 8/20 MM GE</a>

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0.7874 inch
Bredd	7 mm	Byggbredd (tum)	0.2756 inch
Nettovikt	13.5 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	4	
Orientering av texten	horisontell och vertikal	
Antal per ark	342	
Bredd	7 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	gul	
Grundläggande material	Papper	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = Insert markers	
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



## WKM för inläggsskylt



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats. Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

## Allmänna beställningsdata

Typ	WKM 8/20	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1753490000</a>	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Ledar- och kabelmärkning, transparent
GTIN (EAN)	4032248010615	
Förp.	50 ST	