


CC-H 85/54 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ClipCard, Tillbehör, 90 x 58 mm, svart
Art.nr.	1631640001
Typ	CC-H 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008 190465254
Förp.	20 items

CC-H 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	13 mm	Byggdjup (tum)	0.5118 inch
Höjd	90 mm	Bygghöjd (tum)	3.5433 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2.2835 inch
Längd	90 mm	Bygglängd (tum)	3.5433 inch
Diameter	0 mm	Nettovikt	21.3 g

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	-0.002 kg CO2 eq.

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	0	
Utförande	Märkningshållare	
Bredd	58 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	svart	
Halogener	Nej	
Längd	90 mm	
Grundläggande material	Polyamid 66	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad	
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Accessories	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	

Apparatmärkning

Diameter 0 mm Halogener Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Natural



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

Allmänna beställningsdata

Typ	CB 360/4,5 NC	Utförande
Art.nr.	1279000000	Buntband, 4.5 x 360 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Förp.	4000 ST	
Typ	CB 365/7,5 NC	Utförande
Art.nr.	1279100000	Buntband, 7.5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Förp.	1500 ST	