

SAI-SCREWTY TOOL BOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar. Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledning. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Således kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Bolting tool
Art.nr.	1939170000
Typ	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
Förp.	1 items
Förpackning	Plastlåda + forminsats

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Mått och vikter

Nettovikt	1320 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Skruvverktyg

inchtagningsmoment, max.	7 Nm	inchtagningsmoment, min.	0.5 Nm
--------------------------	------	--------------------------	--------

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	<p>Ingår i leveransen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batteridrivna momentskruvdragare 0,5-1,7 Nm + inställningshjälp • Batteridrivna momentskruvdragare 2,0-7,0 Nm • Utbytbar kniv 1/4 tum • Fäste M8 för formgjutna linjer • Fäste M8F för anpassningsbara anslutningar • Fäste M12 för formgjutna linjer • Fäste M12F för anpassningsbara anslutningar • Knivsats: <p>Torx T8 / T10 / T20 / T25 Insexnyckel 2,5 / 3,0 / 4,0 Stjärn PH0 / PH1 / PH2 Slitsad 0,5 x 3,0 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plastlåda + forminsats
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		