

HDC-C-M5-BM0.5AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimp-kontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, CM 5, Hylsa, Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering
Art.nr.	1682330000
Typ	HDC-C-M5-BM0.5AG
GTIN (EAN)	4008190474065
Förp.	100 items

HDC-C-M5-BM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Diameter

4.1 mm

Nettovikt

1.27 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø

2.5 mm

Avisoleringslängd nominellt

7.5 mm

Anslutningstyp

Crimpanslutning

Utförande insats

CM 5

Genomgångsmotstånd (6)

≤2 mΩ

Ledardiameter, max.

0.5 mm²

Ledardiameter, min.

0.5 mm²

Yta

Silver

Stickcykler

≥ 500

Typ

Hylsa

Grundläggande material

Kopparlegering

Tillverkningsmetod

svarvade

Ledararea

0.5 - 0.5 mm²

Kontaktmaterial

Kopparlegering

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0


EC000796

ECLASS 14.0


27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	8 mm
1,50 mm ²	AWG 16	8 mm
2,50 mm ²	AWG 14	8 mm
4,00 mm ²	AWG 12	8 mm



HDC-C-M5-BM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools



Pressverktyg för svarvade kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Utförande
Art.nr.	9018490000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.14mm², 4mm², W-Crimp
GTIN (EAN)	4008190884598	
Förp.	1 ST	
Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Utförande
Art.nr.	9205430000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.14mm², 6mm², 4-Indent-
GTIN (EAN)	4032248733446	Crimp
Förp.	1 ST	

Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL CM 5	Utförande
Art.nr.	1866720000	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437047	
Förp.	1 ST	