



Avbildning liknande



PageTab är vävda tygetiketter i arkform. Förutom varianten 8x20 är alla etiketter försedda med en svart ram.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Apparatmärkning, Apparatmärkning, 8 x 20 mm, gul |
| Art.nr. | 1686180000 |
| Typ | PAGETAB 20/8 |
| GTIN (EAN) | 4008190492571 |
| Förp. | 25 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.08 mm | Byggdjup (tum) | 0.0031 inch |
| Höjd | 8 mm | Bygghöjd (tum) | 0.315 inch |
| Bredd | 20 mm | Byggbredd (tum) | 0.7874 inch |
| Nettovikt | 10.44 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -29...93 °C |
|---------------------------------|-------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | |
|--|---|------------|
| Limma | beständig Acrylcopolymer | |
| Materialfärg enligt motståndskod | 4 | |
| Antal per ark | 280 | |
| Utförande | självhäftande | |
| Bredd | 20 mm | |
| Temperaturområde för användning max. | 93 °C | |
| Temperaturområde för användning min. | -29 °C | |
| Färgkod | gul | |
| Grundläggande material | Väv akrylbelagd | |
| Skrivna tecken | utan | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | 7000 | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | Etikettark |
| | Antal kombinationer per förpackningsenhet | 25 |
| | Antal märkningar per kombination | 280 |
| Antal märkningar per kombination | 1 Label sheet = 280 Device markers | |
| Temperaturområde för användning | -29...93 °C | |
| Impressum | Neutral | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

