


**SERV-P. DIAM16 L2 SW/WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Service Pack är en fickförpackning med förtryckta symboler på perforerade ark. Allroundlösningen för märkning av elsystem är mycket motståndskraftig mot alkylalkoholer och bensener.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 16 x 16 mm, svart
Art.nr.	<a href="#">1707350002</a>
Typ	SERV-P. DIAM16 L2 SW/WS
GTIN (EAN)	4008 19092532 1
Förp.	1 items

## SERV-P. DIAM16 L2 SW/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	16 mm	Bygghöjd (tum)	0.6299 inch
Bredd	16 mm	Byggbredd (tum)	0.6299 inch
Nettovikt	34.32 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -45...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	beständig Acrylcopolymer	
Materialfärg enligt motståndskod	0	
Antal per ark	20	
Utförande	självhäftande	
Bredd	16 mm	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-45 °C	
Färgkod	svart	
Grundläggande material	Väv akrylbelagd	
Skrivna tecken	blandade tecken	
Antal märkningar per förpackningsenhet	200	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Antal märkningar per kombination	20
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 20 Device markers	
Temperaturområde för användning	-45...80 °C	
Impressum	L2	

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		