


SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Symbol Pack är en fickförpackning med förtryckta elsymboler på perforerade ark. På plats-lösning för märkning av elanläggningar – mycket resistent mot alkylalkoholer och bensener.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 50 x 50 mm, gul
Art.nr.	1741100000
Typ	SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR
GTIN (EAN)	4008 190964320
Förp.	1 items

SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1.9685 inch
Bredd	50 mm	Byggbredd (tum)	1.9685 inch
Nettovikt	31 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-45...80 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	beständig Acrylcopolymer	
Materialfärg enligt motståndskod	4	
Antal per ark	4	
Utförande	självhäftande	
Bredd	50 mm	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-45 °C	
Färgkod	gul	
Grundläggande material	Väv akrylbelagd	
Textsfärg	svart	
Skrivna tecken	blandade tecken	
Antal märkningar per förpackningsenhet	40	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Antal märkningar per kombination	4
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 4 Device markers	
Temperaturområde för användning	-45...80 °C	
Impressum	Blixtpil i triangel	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		