

**HDC MBUS4 D5E FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Accessories
Art.nr.	<a href="#">2427930000</a>
Typ	HDC MBUS4 D5E FC
GTIN (EAN)	4050118437010
Förp.	2 items

## HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	34.8 mm	Byggdjup (tum)	1.3701 inch
Höjd	12.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.4803 inch
Bredd	12.2 mm	Byggbredd (tum)	0.4803 inch
Nettovikt	8 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 90 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Allmänna data

Antal poler	4	Kodering	D-kodad
Kontaktyta	förgylld	Överföringshastighet	100 MBit/s
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ	Kategori	Cat. 5e
Nominell spänning	250 V	Märkström	4 A
Stickcykler	100	Typ	Hylsa
Nedsmutningsgrad	2		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MBUS4 D5E FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Crimpkontakter



## Kompakt

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS4 F AWG18	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2565930000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575484	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 F AWG22-20	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2565910000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575460	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 F AWG26-24	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2565890000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575446	
Förp.	100 ST	

## Skärningshylsor



## Kompakt

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS CFS 5.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2566080000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CFS 7.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2566070000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 7.3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2566060000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
Förp.	10 ST	

## HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	HDC MBUS CF 7.9	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2566050000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 8.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2566040000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2566030000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.7	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2566020000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 10.3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2566010000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 11.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2566000000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
Förp.	10 ST	

## öppen ände / öppen ände



## Kompakt

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC XX5E02 OOXXXDM-1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2712581000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752755	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC XX6A01 OOXXXDM-1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2712671000</a>	
GTIN (EAN)	4050118753011	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC XX5E01 OOXXXDM-1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2712571000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752748	
Förp.	1 ST	

## HDC MBUS4 D5E FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Typ	HDC XX6A02 O0XXDM-1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2712681000</a>	
GTIN (EAN)	4050118753028	
Förp.	1 ST	