

**CC 30/60 K MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
  - Universell infästning
  - Hållare (skruvbar eller med buntband)
  - Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
  - eller självhäftande skyltar
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ClipCard, Apparatmärkning, 30 x 60 mm, Silver
Art.nr.	<a href="#">1934330000</a>
Typ	CC 30/60 K MC NE SI
GTIN (EAN)	4032248590919
Förp.	30 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	1.2 mm	Byggdjup (tum)	0.0472 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2.3622 inch
Nettovikt	4.08 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...60 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.033 kg CO2 eq.	

## Allmänna data

Limma	Dubbelsidig tejp		
Utförande	självhäftande		
Bredd	60 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		
Temperaturområde för användning max.	60 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	Silver		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	Polyamid 66		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard	
Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad		
anpassad skrivare	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Device markers		
Temperaturområde för användning	-40...60 °C		

## Apparatmärkning

Halogener Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

Typ	ETO CC 30/60 TRANSPAR.	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1934440000</a>	ClipCard, Tillbehör, 30 x 60 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248590971	
Förp.	10 ST	