

SAI-SCREWTY BOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar. Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledning. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Bolting tool
Art.nr.	1939180000
Typ	SAI-SCREWTY BOX
GTIN (EAN)	4032248615506
Förp.	1 items
Förpackning	Plastlåda + forminsats

SAI-SCREWTY BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	889.68 g
-----------	----------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	94cdd44c-1fa6-459f-83e6-3e41b4ab9be6

Skruvverktyg

inchtdragningsmoment, max.	1.7 Nm	inchtdragningsmoment, min.	0.5 Nm
----------------------------	--------	----------------------------	--------

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	<p>Ingår i leveransen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batteridrivna momentskruvdragare 0,5-1,7 Nm + inställningshjälp • Utbytbar kniv 1/4 tum • Fäste M8 för formgjutna linjer • Fäste M8F för anpassningsbara anslutningar • Fäste M12 för formgjutna linjer • Fäste M12F för anpassningsbara anslutningar • Avisoleringsverktyg, avisolerare 6-16 mm • Plastlåda + forminsats
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		