



HDC stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.5 i metall,
tom kapsling

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tom kapsling, stickproppskåpa, Variant 5 enligt IEC 61076-3-106, IP67
Art.nr.	1962540000
Typ	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Djup	78 mm	Byggdjup (tum)	3.0709 inch
Höjd	26.7 mm	Bygghöjd (tum)	1.0512 inch
Bredd	26.7 mm	Byggbredd (tum)	1.0512 inch
Nettovikt	76.9 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6b1, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Allmänna standarder


Kontaktdon Norm	IEC 61076-3-106 Var. 5	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	------------------------	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Ritningar

Profilritning



Tillbehör

RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	1962730000	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Utförande
Art.nr.	1962720000	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Förp.	10 ST	

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V05M	Utförande
Art.nr.	1968920000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248692668	
Förp.	10 ST	

Tom kapsling



HDC stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.5 i metall, tom kapsling

Tillbehör**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-PH-AD-V05M-RJ45	Utförande
Art.nr.	1993540000	Spare insert holder, Variant 5 to IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4050118378610	
Förp.	1 ST	