

**POWERCRIMPER 6.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rationaliseringen av crimpningar ökar automatiseringen av de enskilda arbetsstegen. "Optimering av installations-tiderna" lyder kravet, som framtidsorienterade marknader ställer på sina strategiska partner.

Automatiska maskiner, som tillåter en rationell bearbetning av ledarmaterialet är svaret på en framtidsorienterad inriktning. I det sammanhanget spelar flexibilitet och funktionalitet den avgörande rollen för kunden.

Weidmüller erbjuder med sitt omfattande sortiment av automatiska maskiner professionella och rationella lösningar inom kabelbearbetning och -konfektionering.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimping machine, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup>
Art.nr.	<a href="#">2634310000</a>
Typ	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Förp.	1 items

## POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	405 mm	Byggdjup (tum)	15.9449 inch
Höjd	240 mm	Bygghöjd (tum)	9.4488 inch
Bredd	165 mm	Byggbredd (tum)	6.4961 inch
Nettovikt	12500 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Kontaktpressningautomater

Drivning	Elektro-pneumatisk	Takttid	ca. 1 s
Ändhysarea, max.	6 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0.5 mm <sup>2</sup>
Crimplängd	6 - 18 mm	Förbrukningsvaror	med och utan plastkrage, Dubbel-ändhysor
Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar	elektroanslutning	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Anmärkning	Dubbla ändhysor i areaområdet mellan 2 × 0,5 och 2 × 2,5 mm <sup>2</sup> , Inget behov av att byta verktyg	Instickslängd	13
Crimp-område	0.5...6 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**POWERCRIMPER 6.0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

