


**IE-BS-V04P-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4  
(IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fläns RJ45, IP67, Variant 4, RJ45/RJ45-koppling, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	<a href="#">1963490000</a>
Typ	IE-BS-V04P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645589
Förp.	10 items

## IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Nettovikt	37.8 g
-----------	--------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	Variant 4, RJ45/RJ45-koppling	Tätningmaterial	NBR
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Avskärmning	360°; heltäckande kapsling
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	---	------------------------	---------

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

### Montageurtag



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V04P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963900000</a>	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248646326	
Förp.	10 ST	

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	

## Sets - RJ45

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4 (IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963160000</a>	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1271240000</a>	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4050118060027	11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963170000</a>	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248653980	EA (ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963180000</a>	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248653973	11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963190000</a>	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651672	(ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	1 ST	