

IE-BS-V01M-LCD-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metal inkl. LC insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns LWL, IP67, Variant 1, LC Duplex-Koppling, Multimode
Art.nr.	1964440000
Typ	IE-BS-V01M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	403224864905 1
Förp.	10 items

IE-BS-V01M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	33.3 mm	Byggdjup (tum)	1.311 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Nettovikt	60.1 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Variant 1, LC Duplex-Koppling	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Fibertyp	Multimode
Dämpning	≤ 0,4 dB	Anslutning 1	LC Duplex
Anslutning 2	LC Duplex	Återflödesdämpning	≥ 30 dB


Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
-----------------	-----------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Montageurtag



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detaljerad ritning



Väggjocklek vid användning av central skruvanslutning

IE-BS-V01M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V01P	Utförande
Art.nr.	1965700000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653928	
Förp.	10 ST	