

**VH 36.1/8/6.4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Med den extra anslutningen kan möjliggöra en separat spänning. Detta kan till exempel användas för nödströmsförsörjningen före huvudströmbrytaren eller helt enkelt som en extra anslutning inom applikationen.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | W-serien, Distanshylsa     |
| Art.nr.    | <a href="#">1967100000</a> |
| Typ        | VH 36.1/8/6.4              |
| GTIN (EAN) | 4032248739202              |
| Förp.      | 5 items                    |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|          |         |                |             |
|----------|---------|----------------|-------------|
| Djup     | 36.1 mm | Byggdjup (tum) | 1.4213 inch |
| Diameter | 8 mm    | Nettovikt      | 5.5 g       |

## Temperaturer

|                 |                |                      |               |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

## Materialdata

|                        |                  |         |           |
|------------------------|------------------|---------|-----------|
| Grundläggande material | Koppar förtennad | Färgkod | silvergrå |
|------------------------|------------------|---------|-----------|

## Mått

|          |      |
|----------|------|
| Diameter | 8 mm |
|----------|------|

## Ytterligare tekniska data

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

