

## THM ET S7 1500 GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM ET S7 icke självhäftande rullförpackade etiketter används för att märka SIMATIC ET 200S- och S7-modulerna från Siemens.

Med programvaran M-Print® PRO kan THM ET S7 märkas individuellt med en THM-skrivare. Etiketterna kan lätt frigöras. THM MultiMark-skrivaren säkerställer mycket beständiga utskrifter.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	THM, Apparatmärkning, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, gul
Art.nr.	<a href="#">1991670000</a>
Typ	THM ET S7 1500 GE
GTIN (EAN)	4050118376326
Förp.	500 items

## THM ET S7 1500 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	108.8 mm	Bygghöjd (tum)	4.2835 inch
Bredd	22.9 mm	Byggbredd (tum)	0.9016 inch
Nettovikt	0.68 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -50...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Märkningsmetod	Termotransfer	
Utförande	halogenfri	
Bredd	22.9 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	
Färgkod	gul	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polypropylen	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Godkännande enligt UL 969	Nej	
anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Device markers	
Temperaturområde för användning	-50...100 °C	
Applikation/Tillverkare	Siemens	
Antal per rulle	500	

## Apparatmärkning

Halogener Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM ET S7 1500 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005070000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	