

HDC MXCC5 4X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmyglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkopplingsbrygga, Kraftiga anslutningskontakter
Art.nr.	2709740000
Typ	HDC MXCC5 4X
GTIN (EAN)	4050118805680
Förp.	50 items

HDC MXCC5 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	2.8 mm	Byggdjup (tum)	0.1102 inch
Höjd	24.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.9724 inch
Bredd	32.2 mm	Byggbredd (tum)	1.2677 inch
Nettovikt	3.4 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande	För ModuPlug MHE 4X-modul	Typ	övriga
Grundläggande material	PA 66/6		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MXCC5 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Elektriska moduler



Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHE 4X FP	Utförande
Art.nr.	2636060000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692808	manöverknapp, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X MP	Utförande
Art.nr.	2636070000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692815	manöverknapp, Stift, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X2 FP	Utförande
Art.nr.	2636080000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692822	manöverknapp, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X2 MP	Utförande
Art.nr.	2636090000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692839	manöverknapp, Stift, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	