

**HDC MXCC8 4X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmyglar, täckplattor och reservtätningar

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Överkopplingsbrygga, Kraftiga anslutningskontakter |
| Art.nr.    | <a href="#">2709780000</a>                         |
| Typ        | HDC MXCC8 4X                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118805727                                      |
| Förp.      | 20 items   |

## HDC MXCC8 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 2.8 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1102 inch |
| Höjd      | 24.7 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.9724 inch |
| Bredd     | 54.25 mm | Byggbredd (tum) | 2.1358 inch |
| Nettovikt | 5.58 g   |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                        |                           |     |        |
|------------------------|---------------------------|-----|--------|
| Utförande              | För ModuPlug MHE 4X-modul | Typ | övriga |
| Grundläggande material | PA 66/6                   |     |        |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## HDC MXCC8 4X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Elektriska moduler



## Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC MHE 4X FP              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2636060000</a> | Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med |
| GTIN (EAN) | 4050118692808              | manöverknapp, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0.5  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC MHE 4X MP              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2636070000</a> | Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med |
| GTIN (EAN) | 4050118692815              | manöverknapp, Stift, Nödvändiga insticksplatser: 0.5  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC MHE 4X2 FP             | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2636080000</a> | Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med |
| GTIN (EAN) | 4050118692822              | manöverknapp, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0.5  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC MHE 4X2 MP             | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2636090000</a> | Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med |
| GTIN (EAN) | 4050118692839              | manöverknapp, Stift, Nödvändiga insticksplatser: 0.5  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |