

**KTB MOPL 6245 MSZN H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Montageplattor

Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 565 mm, Bredd: 389 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Stålblåt, förzinkad, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">2022670000</a>  |
| Typ        | KTB MOPL 6245 MSZN H  |
| GTIN (EAN) | 4050118403565   |
| Förp.      | 1 items   |

## KTB MOPL 6245 MSZN H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |              |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup      | 12 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.4724 inch  |
| Höjd      | 565 mm | Bygghöjd (tum)  | 22.2441 inch |
| Bredd     | 389 mm | Byggbredd (tum) | 15.3149 inch |
| Nettovikt | 2830 g |                 |              |

## Temperaturer

|                 |  |
|-----------------|--|
| Drifttemperatur |  |
|-----------------|--|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmän information tillbehör

|                        |          |     |           |
|------------------------|----------|-----|-----------|
| Materialtjocklek       | 1.5 mm   | Yta | förzinkad |
| Grundläggande material | Stålplåt |     |           |

## Allmänna uppgifter

|                        |          |     |           |
|------------------------|----------|-----|-----------|
| Materialtjocklek       | 1.5 mm   | Yta | förzinkad |
| Grundläggande material | Stålplåt |     |           |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

## KTB MOPL 6245 MSZN H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Montageplattor



Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | förzinkad och passiverad, Silver  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde. Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundläggande material: Stål |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## KTB MOPL 6245 MSZN H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Djup 7,5 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB6245 HOR    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">8000006727</a> | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 375 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118653007              | Stål, förzinkad, förkromad   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB6245 VER    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">8000006716</a> | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 551 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118652949              | Stål, förzinkad, förkromad   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |