


HDC C COAX 75 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimp-kontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Hane, Guld
Art.nr.	2748690000
Typ	HDC C COAX 75 M
GTIN (EAN)	4050118890648
Förp.	10 items

HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	23 mm	Bygglängd (tum)	0.9055 inch
Nettovikt	2.4 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-55 °C ... 135 °C
------------------------	-------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	4.8 mm	Avisoleringslängd nominellt	2.5 mm
Anslutningstyp	Lödanslutning	Utförande insats	COAX
Färgkod	guld	Yta	Guld
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hane
Grundläggande material	Kopparlegering	Tillverkningsmetod	svarvade

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Elektriska moduler



Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MCOAX 4 MC	Utförande
Art.nr.	2748540000	Modul, 48 V, 1.5 A, Antal poler: 4, Crimpanslutning, Hane,
GTIN (EAN)	4050118890754	Nödvändiga insticksplatser: 1
Förp.	5 ST	

CTX / HTG / HTX



Pressverktyg för coaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	HTX 188	Utförande
Art.nr.	9011990000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4008190026066	
Förp.	1 ST	