

SAIFG-M8S-M10-13**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller är en av branschens ledande internationella leverantörer av kontaktdon. En viktig stöttepelare i denna produktfamilj är de runda kontaktdonen, som Weidmüller säljer under produktnamnet SAI. Vid utvecklingen av SAI-produkterna har Weidmüllers ingenjörer alltid koncentrerat sig på att uppnå rationella, kostnadseffektiva installationskoncept och har – i samarbete med viktiga användare – försett marknaden med väl genomtänkta produkter som sätter standarden runt hela världen vad gäller funktionalitet och kvalitet. De bästa exemplen är de nya effektfördelarna med S- och T-kodad M12. Dessa moduler kännetecknas av särskilt höga strömmar och spänningar. Därigenom kan de även användas med exempelvis trefasmotorer.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Chassie kontakt, M8 hane, Installationshöjd: 13 mm |
| Art.nr. | 2424530000 |
| Typ | SAIFG-M8S-M10-13 |
| GTIN (EAN) | 4050118432343 |
| Förp. | 25 items |

SAIFG-M8S-M10-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 5.45 g |
|-----------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |

Tekniska data för kretskortskontakt

| | | | |
|-------------------|----------|------------------|------------|
| Kodering | ingen | Kapsling | M8 hane |
| Installationshöjd | 13 mm | Kapslingsyta | förnicklad |
| Kapslingsmaterial | CuZn | Anslutningsgänga | M8 |
| Tätningmaterial | FPM, NBR | | |

Allmänna data

| | | | |
|-------------------|------|------------------|----|
| Kapslingsmaterial | CuZn | Anslutningsgänga | M8 |
|-------------------|------|------------------|----|

Karakteristiska systemvärden

| | |
|------------|---|
| Polradstal | 1 |
|------------|---|


Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003556 | ETIM 9.0 | EC003556 |
| ETIM 10.0 | EC003556 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-24 | | |

Profilritning



SAIFG-M8S-M10-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Tillbehör

Weidmüller är en av branschens ledande internationella leverantörer av kontaktdon. En viktig stöttepelare i denna produktfamilj är de runda kontaktdonen, som Weidmüller säljer under produktnamnet SAI. Vid utvecklingen av SAI-produkterna har Weidmüllers ingenjörer alltid koncentrerat sig på att uppnå rationella, kostnadseffektiva installationskoncept och har – i samarbete med viktiga användare – försett marknaden med väl genomtänkta produkter som sätter standarden runt hela världen vad gäller funktionalitet och kvalitet. De bästa exemplen är de nya effektfördelarna med S- och T-kodad M12. Dessa moduler kännetecknas av särskilt höga strömmar och spänningar. Därigenom kan de även användas med exempelvis trefasmotorer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | SAIE-KMM10X1-SW12 | Utförande |
| Art.nr. | 2424560000 | Chassie kontakt |
| GTIN (EAN) | 4050118432107 | |
| Förp. | 25 ST | |