

ZQV 6N/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), instucken, blå, 41 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 46.1 mm
Art.nr.	2786890000
Typ	ZQV 6N/6 BL
GTIN (EAN)	4064675064572
Förp.	20 items

ZQV 6N/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	3.1 mm	Byggdjup (tum)	0.122 inch
Höjd	34.11 mm	Bygghöjd (tum)	1.3429 inch
Bredd	46.1 mm	Byggbredd (tum)	1.815 inch
Nettovikt	8.51 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-60 °C...85 °C	Drifttemperatur	-60 °C... 130 °C
Varaktig drifttemperatur, min.	-60 °C	Varaktig drifttemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.173 kg CO2 eq.	

Allmänt

Antal poler 6

Märkdata

Märkspänning 400 V Märkström 41 A

Materialdata

Grundläggande material Wemid Färgkod blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Mått

Delning i mm (P) 8.00 mm

Ytterligare tekniska data

Montagesätt instucken explosionstestat utförande Nej
Monteringstyp instucken

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement. Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 V. Spänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		