

CRIMPFIX E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Utförande	Automatic stripper and crimper, 0.5mm ² , 2.5mm ²
Art.nr.	2439140000
Typ	CRIMPFIX E
GTIN (EAN)	4050118451917
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-01-06T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	CRIMPFIX ECO

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	349 mm	Byggdjup (tum)	13.7401 inch
Höjd	230 mm	Bygghöjd (tum)	9.0551 inch
Bredd	288 mm	Byggbredd (tum)	11.3386 inch
Nettovikt	14000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5–2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Drivning	Elektromekanisk
Takttid	approx. 1.8 sec	Kontaktpressning	Trapetsformad
Ändhysarea, max.	2.5 mm ²	Ändhysarea, min.	0.5 mm ²
Crimp-område, max.	2.5 mm ²	Crimp-område, min	0.5 mm ²
Crimplängd	8 mm	Förbrukningsvaror	sammanlänkade ändhysor, med plastkrage
Ändhyslängd	14 mm	elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Tillbehör

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA CF U/LS TIN	Utförande
Art.nr.	1132150000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248920082	
Förp.	1 ST	
Typ	HAKL/TPKL CF ECO	Utförande
Art.nr.	9205810000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248814008	
Förp.	1 ST	