


THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM ET S7 icke självhäftande rullförpackade etiketter används för att märka SIMATIC ET 200S- och S7-modulerna från Siemens.

Med programvaran M-Print® PRO kan THM ET S7 märkas individuellt med en THM-skrivare. Etiketterna kan lätt frigöras. THM MultiMark-skrivaren säkerställer mycket beständiga utskrifter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Apparatmärkning, 18.8 x 50 mm, Siemens, grå
Art.nr.	2799220000
Typ	THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR
GTIN (EAN)	406467526098 1
Förp.	1500 items

THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	18.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.7402 inch
Bredd	50 mm	Byggbredd (tum)	1.9685 inch
Nettovikt	0.16 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-50...100 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande	självhäftande	
Bredd	50 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	
Färgkod	grå	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polypropylen	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Godkännande enligt UL 969	Nej	
anpassad skrivare		
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Device markers	
Temperaturområde för användning	-50...100 °C	
Applikation/Tillverkare	Siemens	

Apparitmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

